

# Ficha para frigoríficos, congeladores y combis eléctricos.

Según directriz 94/2/EG Apéndice II

<b>Miele</b>			
<b>Modelo</b>	KWL 4912 SG ED		
<b>Tipo de aparato</b>			
<b>Clase de eficiencia energética <sup>1)</sup></b>			
A++ (consumo energía bajo) G (consumo energía alto)			
<b>Consumo de energía <sup>1) 2)</sup></b>	kWh/año	204	
<b>Volumen útil frigorífico <sup>1)</sup></b>	l		
<b>Volumen útil congelador <sup>1)</sup></b>	l		
<b>Estrellas de congelación <sup>1) 3)</sup></b>			
<b>No Frost <sup>1)</sup></b>			
<b>Tiempo de almacenamiento encaso de anomalía <sup>1)</sup></b>	h		
<b>Capacidad de congelación <sup>1) 4)</sup></b>	kg/24h		
<b>Clase climática <sup>1)</sup></b>			
<b>Sonido <sup>5)</sup></b>	dB(A) re 1 pW	41	
<b>Tipo de construcción</b>			
Modelo independiente/ empotrable/bajo encimera panelable	/		
Con encimera			
Empotrable bajo encimera/integrable <sup>6)</sup>	/		
Empotrable/integrable <sup>6)</sup>	/		
Apertura de la puerta <sup>7)</sup>	derecha		
Cerquillos de panelación de serie/adquisición posterior	/		
<b>Dimensión</b>			
Dimensión del aparato	Altura	cm	185,5
	Anchura	cm	66,0
	Fondo <sup>8)</sup>	cm	67,4
Medidas del hueco de empotramiento	Altura	cm	
	Anchura	cm	
	Fondo <sup>8)</sup>	cm	
<b>Peso neto <sup>9)</sup></b>	kg	90,0	
<b>Conexión eléctrica</b>			
Tensión	V	220-240	
Stromaufnahme	mA	1.500	
Fusible	A	10	
Frecuencia	Hz	50	
Nombre y dirección postal del fabricante	<b>Miele &amp; Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh</b>		
Aclaraciones:			

• Sí

<sup>1)</sup> Datos obtenidos según norma EN 153

<sup>2)</sup> En base a resultados de control conforme norma de 24 h. El consumo real depende del usuario y del lugar de colocación del aparato.

<sup>3)</sup> \* \_\_\_\_ = Cajón -6°C o más frío

+++ = Cajones del congelador -18°C o más frío

\*+++ = Frigorífico y congelador -18°C o más frío y una capacidad mínima

<sup>4)</sup> Según modelo, la plena capacidad de congelación de la cantidad indicada sólo se alcanza estando el aparato conmutado a funcionamiento continuo (= estando activada la función de congelación ininterrumpida), y no se puede repetir (el proceso) antes de transcurridas 24 horas.

Leer detenidamente las instrucciones de manejo

<sup>5)</sup> Datos obtenidos según norma 60704

<sup>6)</sup> Posibilidad en los modelos empotrables/integración total usando una puerta del mueble.

<sup>7)</sup> Bisagra de la puerta: d. = derecha, i. = izquierda, c. = cambiabile

<sup>8)</sup> Profundidad desde la pared.

<sup>9)</sup> En el caso de empotrar el aparato en un armario es preciso comprobar que la capacidad portante es suficiente para el peso al que se le somete.

**Observación:** Estado de la tabla 07/05. Posibilidad de futuros cambios.